

Дросель-глушник GRU-1/2-B

Номер деталі: 9519

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція акустичного контролю тиску
Вибір додаткової функції	з глушником
Пневматичний порт 1	G1/2
Регулювальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування
Стандартна витрата 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	0 л/хв...4000 л/хв
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Матеріал корпусу	Алюміній
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...70 °C
Вага продукту	100 г
Матеріал демпферної вставки	PE
Матеріал цапфи з гвинтом	Алюміній литий під тиском
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинта для регулювання	PA