

Van một chiều H-3/8-B

Số bộ phận: 11690

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 2	G3/8
Kiểu gắn	vận được
Áp suất vận hành	0.04 MPA...1.2 MPA 0.4 bar...12 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dòng chảy danh định bình thường 1->2 (6-5)	2000 l/ph
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Môi chất kiểm soát	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mô-men xoắn siết tối đa	20 N m
trọng lượng sản phẩm	34 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR