

Cao su chống bụi
EADB-V2-80-S401-500
Số bộ phận: 1489410

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	93 mm
Kích thước	80
Khoảng hành trình	401 mm...500 mm
Phần mở rộng thanh piston	117 mm
Thiết kế	tròn
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Bộ bảo vệ bellows Với ống dẫn khí xả
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Khả năng kháng môi chất	Bụi Bào phoi Dầu Mỡ xăng
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Khối lượng di chuyển	247 g
trọng lượng sản phẩm	444 g
Kiểu gắn	có thể trî hoãn có chốt ren
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các bộ phận thích ứng	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu ống thổi gấp	NBR
Vật liệu vít grub	thép không gỉ hợp kim cao