

**Nhôm định hình**  
**SLMS-25- -**  
Số bộ phận: 152745

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                      |
|--------------------------------|------------------------------|
| Thiết kế                       | Rãnh T cho các công tắc gắn  |
| Độ dài mặt cắt tối đa          | 2800 mm                      |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ                       |
| cho Ø pít tông                 | Ø25                          |
| Cấu trúc xây dựng              | Thanh cảm biến               |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 2 - bị ăn mòn vừa phải       |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L               |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 °C...60 °C               |
| Kiểu gắn                       | với lỗ thông và vít          |
| Hồ sơ vật liệu                 | Hợp kim nhôm rèn<br>anốt hóa |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                |
| Vật liệu vít                   | thép hợp kim cao             |