


Khớp thẳng
EAMM-A-R48-70A
Số bộ phận: 1578139

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	40.2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	14.5 kgmm²
Mô-men xoắn có thể truyền	4.4 N m
trọng lượng sản phẩm	450 g
Bộ truyền động mã giao diện	R48
Mã giao diện Động cơ trong	70A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS