

Chạy không tải FLSM-25-L

Số bộ phận: 164231

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	25
Hướng xoay	Xoay ngược chiều kim đồng hồ
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.98 N m
trọng lượng sản phẩm	650 g
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu màng xông	Thép cứng
Vật liệu trục	Thép cứng