

Khớp nối
EAMC-40-66-20-24
Số bộ phận: 176034

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	20 mm
Đường kính giá lắp 2	24 mm
Kích thước	40
Chiều dài danh nghĩa	66 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	6500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	42.3 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	21 N m
trọng lượng sản phẩm	139 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS