

Bộ kẹp giác hút
ESG-30X90
Số bộ phận: 189192

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước cốc hút	30x90 mm
Vị trí lắp đặt	dọc
Cấu trúc xây dựng	Cổng nối chân không bên trên Cổng nối bên hông có bù chiều cao với bù chiều cao dài
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Hình dạng giác hút	hình bầu dục phẳng
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
Giác hút chân không	G1/8 G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	NBR