

# Bộ giữ cho giác hút ESH-HB-1-QS

Số bộ phận: 189203

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức            | 3 mm                                                                 |
| Khối lượng                     | 0.228 cm <sup>3</sup>                                                |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kì                                                               |
| Cấu trúc xây dựng              | Cổng nối bên hông                                                    |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ     | Kích thước 1                                                         |
| Môi chất vận hành              | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: ∞ ∞]                         |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                             |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-A1-L                                                       |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C                                                         |
| trọng lượng sản phẩm           | 5 g                                                                  |
| Kiểu gắn                       | với ren trong                                                        |
| Độ gắn cổng nối                | Đường kính 3 mm                                                      |
| Giác hút chân không            | QS-4                                                                 |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                                                        |
| Vật liệu của phốt              | NBR<br>Thép                                                          |
| Vật liệu gá                    | Nhôm<br>Đồng thau, mạ niken<br>POM<br>Thép tôi luyện<br>thép hợp kim |