

Ống nhựa xoắn
PUN-12X2-S-6-SW
Số bộ phận: 197616

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài làm việc	6 m
Ø ngoài	12 mm
Chiều dài khối	0.98 m
Ø trong	8 mm
Đường kính cuộn	95 mm
Số lượt	64
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-35 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1300 g
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 12 mm
Màu sắc	màu đen
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Vật liệu ống	TPE-U(PU)