


Khớp thẳng EAMM-A-D100-100A

Số bộ phận: 3356796

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài danh nghĩa	99.5 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	5500 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	128 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	60 N m
trọng lượng sản phẩm	2450 g
Bộ truyền động mã giao diện	D100
Mã giao diện Động cơ trong	100A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS