

Mô-đun kết nối
MS4-MVM
Số bộ phận: 532800

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	4
Dòng	MS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	19 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Đầu nối mô-đun vật liệu	POM Thép
Vật liệu tấm	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vít	Thép