

Cao su chống bụi
DADB-V6-32-S376-425
Số bộ phận: 553285

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	38 mm
Kích thước	32
Khoảng hành trình	376 mm...425 mm
Phần mở rộng thanh piston	130 mm
Thiết kế	tròn
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Bộ bảo vệ bellows Với ống dẫn khí xả
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Khả năng kháng môi chất	Bụi Bào phoi Dầu Mỡ xăng
Mức độ bảo vệ	IP54
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	104 g
Kiểu gắn	có thể trî hoàn có chốt ren
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu các bộ phận thích ứng	PA gia cố
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu ống thổi gấp	NBR
Vật liệu vít grub	thép không gỉ hợp kim cao