

Khớp thẳng
EAMM-A-K38-57A
Số bộ phận: 560681

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn có thể truyền	3.6 N m
trọng lượng sản phẩm	130 g
Bộ truyền động mã giao diện	K38
Mã giao diện Động cơ trong	57A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS