

Bộ kết nối trực
KSK-70-
Số bộ phận: 562520

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	8 mm
Đường kính giá lắp 2	8 mm
Kích thước	70
Chiều dài danh nghĩa	200 mm...2000 mm
Độ lệch trục tối đa	2 mm
Vị trí lắp đặt	ngang
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng JO	0.35 kgcm ²
Mô-men quán tính khối lượng JL trên mỗi mét chiều dài danh nghĩa	0.34 kgcm ²
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	290 g
Phụ phí trọng lượng trên mỗi mét chiều dài danh nghĩa	320 g
Vật liệu khớp nối	thép hợp kim cao Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu ống	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu ngông trục	Thép tôi luyện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS