


Khớp nối
SG-M16X1,5
Số bộ phận: 6146

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M16x1,5
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 71752 ISO 8140
Cổng nối ren	Ren trong M16x1,5
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
Khả năng tải tối đa	4 kN
trọng lượng sản phẩm	375 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	Thép mạ kẽm
Vật liệu chạc	Thép mạ kẽm
Vật liệu đai ốc	Thép mạ kẽm