


Đầu nối khí dạng T
TCK-1/8-PK-6-KU
Số bộ phận: 6264

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	5.3 mm
Loại đệm kín trên ngông vặn vít	Cạnh phốt
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Thiết kế	Dạng T
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/8
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm cho núm cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Vật liệu đai ốc ren	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	POM
Vật liệu vít rỗng	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa
Vật liệu cổng nối xoay	POM