

Đế chung nguồn khí cấp
VABM-B10-30-N34-5-P53
Số bộ phận: 8026350

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	32 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	5
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	1293 g
Kiểu gắn	với góc gắn
Cổng nối khí nén 1	3/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn