


Đế van
VABM-B10-30E-N34-10
Số bộ phận: 8026376

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	32 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số lượng tối đa vị trí van	10
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	5646 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí điều khiển 12	1/8 NPT
Cổng nối khí điều khiển 14	1/8 NPT
Cổng nối khí nén 1	3/4 NPT
Cổng nối khí nén 3	3/4 NPT
Cổng nối khí nén 5	3/4 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn