


**Khớp thẳng**  
**EAMM-A-P4-28B-40R**  
Số bộ phận: 8107707

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị        |
|--------------------------------|----------------|
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ         |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %       |
| Mức độ bảo vệ                  | IP40           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 °C...60 °C |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 0.7 N m        |
| trọng lượng sản phẩm           | 71 g           |
| Bộ truyền động mã giao diện    | P4-28B         |
| Mã giao diện Động cơ trong     | 40R            |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS  |