


Khớp thẳng
EAMM-A-D40-50GA
Số bộ phận: 8117076

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	5.87 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	12.5 N m
trọng lượng sản phẩm	411 g
Bộ truyền động mã giao diện	D40
Mã giao diện Động cơ trong	50GA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS