

**Tấm chuyển đổi**  
**OAMC-PA-M4-9**  
Số bộ phận: 8205197

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                    | Giá trị                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Vật liệu gốc gắn            | Nhôm, anot hóa                       |
| Vị trí lắp đặt              | bất kì                               |
| Cấu trúc xây dựng           | Tấm kết nối                          |
| Môi chất vận hành           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Lớp chống ăn mòn KBK        | 2 - bị ăn mòn vừa phải               |
| Tuân thủ LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Mô-men xoắn siết tối đa     | 1 N m                                |
| trọng lượng sản phẩm        | 215 g                                |
| Kiểu gắn                    | Gắn trực tiếp thông qua ren          |
| Đồ gắn cổng nối             | Ren trong M4                         |
| Phụ kiện giác hút, số lượng | 9                                    |
| Ghi chú vật liệu            | Tuân thủ RoHS                        |
| Vật liệu của phốt           | NBR                                  |
| Vật liệu tấm                | Hợp kim nhôm rèn, anot hóa           |