

角座阀
VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4V4T-50-4
订货号: 1002522

FESTO



数据表

特性	值
结构特点	带活塞驱动器的提动阀
驱动方式	气动
密封原理	软密封
安装位置	可选
安装方式	管式安装
线路连接	螺纹接头 G2 符合 DIN ISO 228 标准
公称通径	45 mm
阀功能	两位两通, 常闭, 单稳态
流向	不可逆 气体介质, 在阀座上方
介质压力	0 Mpa...0.4 Mpa 0 bar...4 bar
标称压力 PN	40
排气功能	不带节流选项
复位类型	弹簧复位
先导类型	外部控制
气动接口	内螺纹 G1/8
工作压力	0.6 Mpa...1 Mpa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
中等	水蒸气 惰性气体 过滤的压缩空气, 过滤等级 200 µm
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
最大粘度	600 mm²/s
介质温度	-40 °C...200 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
流量 Kv	34.5 m³/h
材料说明	RoHS 合规
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
过程阀外壳材料	压铸不锈钢
过程阀外壳的材料编号	1.4408
丝杆密封件材料	PTFE

特性	值
阀座密封件材料	PTFE
产品重量	3500 g
CE 认证（见合格声明）	符合欧盟压力设备指令
CE 标记（见合格声明）	符合英国压力设备法规
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
驱动外壳材料	高合金不锈钢