

弹性缓冲器 DYEF-M10-Y1

订货号: 1179837

FESTO



数据表

特性	值
规格	M10
行程	1 mm
缓冲	两端带弹性缓冲垫, 无金属固定挡块
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
缓冲长度	1 mm
每个行程的最大能耗	0.25 J
产品重量	23 g
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	高合金钢