


反向轴承
EAMG-U1-145
订货号: 1354285

FESTO



数据表

特性	值
规格	145
安装位置	可选
最大转速	4000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	186 g
材料说明	RoHS 合规