

气路板  
VABM-C8-12E-G14-24-M1-L  
订货号: 1361876



数据表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 网格尺寸              | 12 mm             |
| 最大阀位数量            | 24                |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 0 - 无耐腐蚀能力        |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩      | 0.6 Nm            |
| 墙面安装的最大紧固扭矩       | 5 Nm              |
| 产品重量              | 1500 g            |
| 气接口，气口 1          | G1/4              |
| 气接口，气口 3          | G1/4              |
| 气接口，气口 5          | G1/4              |
| 材料说明              | RoHS 合规           |
| 气路板材料             | 精制铝合金             |