

**波纹管组件**  
**EADB-V2-63-S201-300**  
订货号: 1488363

**FESTO**



**数据表**

| 特性                  | 值                          |
|---------------------|----------------------------|
| 外径                  | 93 mm                      |
| 规格                  | 63                         |
| 行程范围                | 201 mm...300 mm            |
| 活塞杆加长件              | 80 mm                      |
| 设计                  | 圆形                         |
| 安装位置                | 可选                         |
| 结构特点                | 波纹管组件<br>带管式排气             |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 3 - 高耐腐蚀能力                 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L             |
| 介质耐受性               | 粉尘<br>芯片<br>油<br>润滑脂<br>汽油 |
| 防护等级                | IP65<br>符合 IEC 60529 标准    |
| 环境温度                | -10 °C...80 °C             |
| 移动质量                | 183 g                      |
| 产品重量                | 307 g                      |
| 安装方式                | 嵌入式<br>通过螺纹销               |
| 气动接口                | G1/4                       |
| 材料说明                | RoHS 合规                    |
| 连接件材料               | 精制铝合金<br>阳极氧化              |
| 密封件材料               | NBR                        |
| 波纹管材料               | NBR                        |
| 螺纹销材料               | 高合金不锈钢                     |