

中空复合式分气接头

QST3-1/4-8-6

订货号: 153201

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	4.6 mm
旋入螺钉上的密封件类型	涂敷
安装位置	可选
结构特点	推挽原理
包规格	1
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...0.6 Mpa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa...1.4 Mpa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
工作压力说明	水: 0 - 50°C 时最高 0.6 MPa
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	35 g
输出数量	4
供应管线数量	1
气接口, 气口 1	外螺纹 R1/4
气接口, 气口 2	适用于气管外径 6 mm 适用于气管外径 8 mm
释放环颜色	蓝色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢