

插入式轴套
QSH-3/16-U
订货号: 153818

FESTO



数据表

特性	值
规格	标准
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	1
结构特点	推挽原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
海事分类	参见证书
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C 14 °F...140 °F
产品重量	1 g
气接口, 气口 1	插入式轴套 Ø 3/16"
气接口, 气口 2	插入式轴套 Ø 3/16"
释放环颜色	灰色
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PBT