

密封组件
EADS-F-D40-70A
订货号: 1561532

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-25 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规