



# 电磁阀

## JMN2H-5/2-D-02

产品代号: 161092

FESTO

符合 ISO 15407/-1, 带电磁线圈和手控装置, 不带插头插座。  
将停产的产品, 供货至 2009.



### 技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
宽度	18 mm
标准额定流量	500 l/min
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
防护等级	IP65
授权	Germanischer Lloyd
额定尺寸	6 mm
宽度尺寸	19 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任何
符合标准	VDMA 24563
手控装置	带附件, 可锁定
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
反向切换时间	16 ms
线圈的特性参数	24V DC: 1,5W
工作介质	经过过滤的压缩空气, 过滤等级 40 衞, 润滑或未润滑
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-10 ... 50 °C
环境温度	-10 ... 50 °C
产品重量	210 g
电连接	插头 符合 DIN 43650 C型
安装类型	带通孔
先导气口 12/14	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
先导排气口 82/84	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 1	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 2	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 3	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 4	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
气动连接, 气口 5	VDMA 24563标准底座, 尺寸2
密封件的材料信息	NBR
外壳的材料信息	压铸铝