

减压阀
LR-1-D-7-O-MAXI
订货号: 162605

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
控制锁	可锁定旋转手柄
安装位置	可选
结构特点	先导活塞减压阀
控制器功能	输出压力常数 带二级排气
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	为 G1/4 准备
工作压力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
最大压力迟滞	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	12500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1100 g
安装方式	面板式安装 管式安装 带附件
气接口，气口 1	G1
气接口，气口 2	G1
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸锌
密封件材料	NBR

特性	值
外壳材料	压铸锌