


减压阀
LR-1-D-7-MAXI-NPT
订货号: 173674

FESTO



数据表

特性	值
规格	Maxi
系列	D
安装位置	可选
控制器功能	输出压力常数
工作压力	1.6 Mpa 16 bar
压力调节范围	0.5 bar...7 bar
最大压力迟滞	0.04 Mpa 0.4 bar 5.8 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	12500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1200 g
安装方式	面板式安装 管式安装 要么：
气接口，气口 1	1 NPT
气接口，气口 2	1 NPT
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸锌