


精细过滤器
LFMB-3/4-D-MIDI-NPT
订货号: 173718

FESTO



数据表

特性	值
系列	D
规格	Midi
过滤等级	1 µm
冷凝水排放装置	手控装置, 非锁定式
工作压力	1 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性气体
洁净空气等级的最大标准流量	1980 l/min
洁净空气等级的最小标准流量	600 l/min
过滤效率	99.99 %
保护罩	金属保护罩
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	1.5 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
残余含油量	0.5 mg/m³
安装方式	管式安装 通过安装支架 要么:
安装位置	垂直
气接口, 气口 1	3/4 NPT
气接口, 气口 2	3/4 NPT
外壳材料	压铸锌
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
碗罩材料	PC
材料说明	RoHS 合规