

安装组件  
**SMBR-8-20**  
订货号: 175095

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 规格                | 20                                                      |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力                                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                                          |
| 适用于锂离子电池生产        | 不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 环境温度              | -20 °C...70 °C                                          |
| 型材材料              | 精制铝合金                                                   |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                 |
| 支架材料              | POM                                                     |