

安装组件
SMBR-8-40
订货号: 175098

FESTO



数据表

特性	值
规格	40
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 5% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
环境温度	-20 °C...70 °C
型材材料	精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
支架材料	POM