

不带接头的真空吸盘  
ESV-30-SF

订货号: 190987

FESTO



数据表

| 特性                | 值                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 最小工件半径            | 110 mm                                                      |
| 真空吸盘直径            | 30 mm                                                       |
| 真空吸盘容积            | 0.867 cm³                                                   |
| 接口位置              | 顶部                                                          |
| 安装位置              | 可选                                                          |
| 真空吸盘形状            | 圆形，扁平                                                       |
| 工作压力              | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力            | -70 kPa<br>-10.15 psi                                       |
| 标称工作压力            | -0.7 bar                                                    |
| 工作介质              | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-A1-L                                              |
| 适合食品行业使用          | 见补充材料说明                                                     |
| 环境温度              | -10 °C...200 °C                                             |
| 额定工作压力时的保持力       | 40.8 N                                                      |
| 产品重量              | 2.7 g                                                       |
| 颜色                | 灰色                                                          |
| 肖氏硬度              | 60 +/- 5                                                    |
| 材料说明              | RoHS 合规                                                     |
| 真空吸盘材料            | FPM                                                         |