

真空吸盘 ESV-80-SF

订货号: 191006

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 最小工件半径 | 400 mm |
| 真空吸盘直径 | 80 mm |
| 真空吸盘容积 | 19.312 cm ³ |
| 接口位置 | 顶部 |
| 安装位置 | 可选 |
| 真空吸盘形状 | 圆形, 扁平 |
| 工作压力 | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| 额定工作压力 | -70 kPa -10.15 psi |
| 标称工作压力 | -0.7 bar |
| 工作介质 | 大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -10 °C...200 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 309.7 N |
| 产品重量 | 33 g |
| 颜色 | 灰色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 真空吸盘材料 | FPM |