


# 过滤器 LF-D-5M-MINI

订货号: 192557

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	Mini
系列	D
安装位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器, 带冷凝液分离器
保护罩	金属保护罩
工作压力	0 bar...16 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性气体
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	250 g
安装方式	管式安装 带附件
气接口, 气口 1	底座
气接口, 气口 2	底座
材料说明	RoHS 合规
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸锌
碗罩材料	PC