

真空发生器
VN-14-L-T4-PQ2-VQ3-RQ3
订货号: 193565

FESTO



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	1.4 mm
网格尺寸	18 mm
安装位置	可选
喷射器特征	大抽气量 标准
结构特点	T 型
最大吸气流量的工作压力	8 bar
工作压力	1 bar...8 bar
标称工作压力	6 bar
针对大气的最大吸气流量	90 l/min
标称工作压力下的供气时间	0.25 s
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
最大紧固扭矩	0.5 Nm
产品重量	27 g
安装方式	带通孔 带附件
气接口，气口 1	QS-6
气接口，气口 3	QS-8
真空接口	QS-8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
进气嘴材料	POM
外壳材料	POM（加强型）
发射器喷嘴材料	精制铝合金
接头材料	黄铜 镀镍