

气路板  
MHA1-PR4-3-M3  
订货号: 197203



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 最大阀位数量              | 4                                |
| 工作压力                | 0 bar...8 bar                    |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                   |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                   |
| 底座的安装方法             | 通过通孔                             |
| 阀的安装方式              | 通过内螺纹安装                          |
| 气接口, 气口 1           | M7                               |
| 气接口, 气口 2           | M3                               |
| 气接口, 气口 3           | M7                               |
| 底座材料                | 精制铝合金                            |