


气路板模块  
MHP1-PR2-3-PI-PCB  
订货号: 197242



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 最大阀位数量              | 2                                |
| 工作压力                | 0 bar...8 bar                    |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                      |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                   |
| 环境温度                | 0 °C...40 °C                     |
| 阀的安装方式              | 通过内螺纹安装                          |
| 气接口, 气口 1           | M5                               |
| 气接口, 气口 3           | M5                               |
| 底座材料                | 精制铝合金                            |