

脚架安装件  
DAMH-Q12-40  
订货号: 3371846

FESTO



数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 规格                | 40             |
| 安装位置              | 可选             |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力     |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度              | 0 °C...60 °C   |
| 最大紧固扭矩            | 18 Nm          |
| 产品重量              | 529 g          |
| 安装方式              | 带通孔            |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 支架材料              | 镀锌钢            |