

# 快拧接头 ACK-1/4-PK-6

订货号: 3712

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值  |
|---------------------|--|
| 公称通径                | 5.3 mm   |
| 旋入螺钉上的密封件类型         | 密封圈  |
| 安装位置                | 可选   |
| 设计                  | 直列式设计  |
| 包规格                 | 10   |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi    |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                             |
| 工作压力说明              | 水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰) |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作<br>水: G 型螺纹只能使用 OL 型密封圈作为额外附件         |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 2 - 中等耐腐蚀能力                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                                 |
| 标称扭矩                | 11 Nm  |
| 标称紧固扭矩公差            | ± 10%  |
| 气接口, 气口 1           | 内螺纹 G1/4                                       |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 8 mm<br>用于倒钩接头内径 6 mm, 带螺母             |
| 管接螺母材料              | 阳极氧化锻造铝合金                                      |
| 旋入螺钉的材料             | 阳极氧化精制铝合金                                      |
| 材料说明                | RoHS 合规  |
| 密封圈材料               | 加强型聚酰胺<br>TPE-U (PU)                           |