

快拧接头 ACK-1/4-PK-4

订货号: 3713

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	3.4 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	直列式设计
包规格	10
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
气源压力注意事项	水: 在最高温度 50°C 时, 最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰)
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 水: G 型螺纹只能使用 OL 型密封圈作为额外附件
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
标称扭矩	11 Nm
标称紧固扭矩公差	± 10%
气接口, 气口 1	内螺纹 G1/4
气接口, 气口 2	适用于气管外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm, 带螺母
管接螺母材料	阳极氧化锻造铝合金
旋入螺钉的材料	阳极氧化精制铝合金
材料说明	RoHS 合规
密封圈材料	加强型聚酰胺 TPE-U(PU)