

T形快插螺纹接头 TCK-M5-PK-3

订货号: 4484

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	2 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	可选
设计	T型
包规格	10
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
标称扭矩	1.33 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20%
气接口, 气口 1	外螺纹 M5
气接口, 气口 2	适用于气管外径 4 mm 用于倒钩接头内径 3 mm, 带螺母
管接螺母材料	阳极氧化锻造铝合金
材料说明	RoHS 合规
密封圈材料	NBR 高合金不锈钢
外壳材料	压铸锌
中空螺栓材料	镀锌钢
摆动接头材料	压铸锌