


电磁阀
CPVSC1-M1H-N-P-QAO
订货号: 530543

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常开，单电控
驱动方式	电控
阀尺寸	10 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	170 l/min
工作气口	QS-1/8
工作电压	22V DC
工作压力	-0.09 Mpa...0.7 Mpa -0.9 bar...7 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	气动弹簧
防护等级	IP40
排气功能	不带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	外部
流向	不可逆
搭接	正重叠
先导压力 Mpa	0.3 Mpa...0.7 Mpa
先导压力	3 bar...7 bar
关闭时间	10 ms
打开时间	10 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	400 µs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	200 µs
线圈的特性参数	22 V DC: 1.0 W
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力

特性	值
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-5 °C...50 °C
产品重量	27 g
电气接口	2 针 插头
安装方式	带通孔
先导排气口 82/84	共用管线
气接口，气口 1	共线
气接口，气口 2	QS-1/8
气接口 3/5 组合	共线
气接口，气口 4	QS-1/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝