


过滤减压阀

MS4N-LFR-1/4-D6-CRM-AS

订货号: 531229

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	5 µm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	带压力表的过滤减压阀
最大冷凝容积	19 ml
控制器功能	输出压力常数 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
冷凝水分离程度	75 %
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.08 Mpa...1.4 Mpa 0.8 bar...14 bar
压力调节范围	0.3 bar...7 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1500 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [:-4:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
输出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
孔径	5 µm
产品重量	275 g

特性	值
安装方式	要么： 面板式安装 管式安装 带附件
气接口, 气口 1	1/4 NPT
气接口, 气口 2	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
控制面板材料	PA POM
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
膜片材料	NBR
碗罩材料	PC
隔离板材料	POM