

快速连接插座 KD3-CK-6

订货号: 531630

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	4.9 mm
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa...1.2 Mpa -13.775 psi...174 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...12 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	180 l/min...468 l/min
标准化额定流量, 符合 ISO 8778	195.1 l/min...507.3 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	32 g
气接口, 气口 1	用于 8 mm 外径的气管 用于倒钩接头内径 6 mm, 带管接螺母
管接螺母材料	阳极氧化锻造铝合金
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
弹簧材料	高合金不锈钢
外壳材料	镀镍黄铜
滚珠材料	高合金不锈钢
卡环材料	高合金不锈钢
阀体材料	黄铜
去联锁套筒材料	镀镍黄铜