


电减压阀

MS6N-LRE-1/2-D7

产品代号: 536514

FESTO

非直控式减压阀, 工作压力最高可达到 12 bar.
 将停止供货的产品,
 供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	任意 建议垂直
设计结构	电控可调减压阀
短路强度	对于所有的电接口
控制器功能	输出压力恒定 带初压补偿 带第二排气通道
压力表	带压力表
工作压力 MPa	0.08 ... 2 MPa
工作压力	0.8 ... 20 bar
压力控制范围	0.5 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.25 bar
标准额定流量	5,500 l/min
25 癩时的控制持续时间	最大 90 s
输入口的类型	符合 IEC 61131-2 无电绝缘
额定工作电压 DC	24 V
额定工作压力时的电流消耗	最大 1 A
电流消耗	24 V DC 时最大 3.5 A
控制持续时间/ 间隔率	1:3
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA 24364-B2-L
储藏温度	-10 ... 50 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	0 ... 50 °C
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	1,280 g
电缆接口	输入: M12x1 插头, 5-针
安装类型	线路安装 带附件 可选
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
气动连接, 气口 2	1/2 NPT
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 膜片	NBR